

**ROMMER**

**КОНТРОЛИРУЕМОЕ  
КАЧЕСТВО**

**Технический паспорт**

**БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ОТСЕЧНЫМИ КЛАПАНАМИ  
RVS-0007-002020**



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Быстроразъёмное соединение с отсечными клапанами RVS-0007-002020

### 2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Производитель: Yuhuan Zhongliang Fluid Intelligent Control Co., Ltd.

Add: 122 Qiutao West Road Qinggang, Yuhuan City, Zhejiang 317606 China

ПО ЗАКАЗУ ООО «ТЕРЕМ» для бренда ROMMER (Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ). Сайт: [www.rommer.ru](http://www.rommer.ru)

### 3. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Быстроразъёмное соединение RVS-0007 предназначено подключения мембранных расширительных баков объёмом до 25 литров к системам отопления и водоснабжения. Устройство обеспечивает удобный сервис бака без необходимости слива теплоносителя и остановки всей системы. Таким образом бак можно легко отсоединить для сервисного обслуживания, а затем установить обратно всего за несколько минут.

Устройство совместимо с мембранными баками, оборудованными присоединительным фланцем с резьбой 3/4".

### 4. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Рис. 1. Внутреннее устройство и габаритные размеры

| № | Наименование                      | Материал       |
|---|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Корпус (нижняя часть)             | Латунь Нрб57-3 |
| 2 | Корпус (верхняя часть)            | Латунь Нрб57-3 |
| 3 | Гайка накидная                    | Латунь Нрб57-3 |
| 4 | Шток-затвор                       | ПОМ            |
| 5 | Пружины                           | Сталь SUS304   |
| 6 | Уплотнение O-Ring затвора клапана | EPDM           |
| 7 | Уплотнение O-Ring корпуса         | EPDM           |



| № | Наименование                          |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Мембранный бак                        |
| 2 | Быстроразъёмное соединение RVS-0007   |
| 3 | Внешняя труба, гидравлическая система |

Рис. 2. Гидравлическая схема


Принцип действия.

При разъединении верхней и нижней части корпуса устройства отсечные клапаны, установленные внутри, закрывают проточную часть, что позволяет одновременно перекрыть потоки из гидравлической системы и бака. Долговечная работа устройства с водой или незамерзающим теплоносителем обеспечивается только при отсутствии механических загрязнений, поэтому рекомендуется установка фильтра в системе.

Таблица №1. Технические характеристики

| Характеристики                                              | RVS-0007-002020                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Размер соединительной наружной резьбы ниппеля, дюймы        | G 3/4"                             |
| Размер соединительной внутренней резьбы корпуса, дюймы      | G 3/4"                             |
| Диапазон температуры рабочей среды без образования пара, °C | -10 ÷ +110                         |
| Рабочее давление PN, бар                                    | 10                                 |
| Рабочая среда                                               | Вода, водный раствор (гликоли 40%) |
| Температура хранения и транспортировки                      | -20 ÷ +40                          |
| Влажность, %                                                | 10 ÷ 90                            |

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Накрутить нижнюю часть корпуса отсечного устройства на резьбовой патрубок фланца мембранного бака. Уплотнение по резьбе.
2. Вкрутить резьбовой штуцер верхней части корпуса в ответную внутреннюю резьбу со стороны гидравлической системы. Уплотнение по резьбе.

3. Соединить корпус верхней и нижней частей отсечного устройства между собой через накидную гайку. Уплотнение по O-ring (кольцевое).

## **6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69. Изделие транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин.

Изделия хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в отапливаемых или не отапливаемых складских помещениях (не ближе одного метра от отопительных приборов), или под навесами.

## **7. УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## **8. ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

## **9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим Техническим паспортом.

Срок службы быстроразъёмных соединений RVS-0007 при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим Техническим паспортом и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет со дня передачи продукции потребителю.

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи товара, но не может выходить за пределы срока службы товара.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации или обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия, вышедшие из строя в связи с производственным

браком, в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

В случае отсутствия в комплектации к продукции технического паспорта изделия, содержащего гарантийный талон, для получения гарантии необходимо распечатать с сайта [www.rommer.ru](http://www.rommer.ru) технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном. Продавец вносит в гарантийный талон сведения о приобретенном товаре, прикрепляет чек, накладную или квитанцию об оплате, скрепляет печатью или штампом. Покупатель ставит подпись об ознакомлении с условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

### 10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

#### Гарантийный талон

к накладной № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Наименование товара: Быстроразъемное соединение с отсечным клапаном RVS-0007 для подключения мембранных баков

| № | Артикул | Примечание |
|---|---------|------------|
|   |         |            |
|   |         |            |
|   |         |            |
|   |         |            |
|   |         |            |

Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ: ООО «ТЕРЕМ», место нахождения: 123100, РФ, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн. тер. г., 2-я Звенигородская ул., д. 12, стр. 1.  
тел: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25.

E-mail: info@rommer.ru

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - адрес установки изделия;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

#### С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата продажи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп или печать  
торгующей организации

#### Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Более подробную информацию можно найти на сайте: [www.rommer.ru](http://www.rommer.ru).  
Технические характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.

**ЗАВОД - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Yuhuan Zhongliang Fluid Intelligent Control Co., Ltd. China.

**ПО ЗАКАЗУ** ООО «ТЕРЕМ» для бренда ROMMER

(Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ).

**ROMMER**

**КОНТРОЛИРУЕМОЕ  
КАЧЕСТВО**

123100, Российская Федерация, г. Москва,  
муниципальный округ Пресненский вн. тер. г.,  
2-я Звенигородская ул., д. 12, стр. 1.

Тел.: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25

E-mail: [info@rommer.ru](mailto:info@rommer.ru)

[www.rommer.ru](http://www.rommer.ru)